



Syvyystyöntömitta, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418000 300
GTIN	4045197203595
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja. Nonius mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Alkaen koosta 500 l, yksi laatikko.

Tekninen kuvaus

Jaotus	1/20 mm
Siltapituus	150 mm
Läpimitan mittauskisko	12×4 mm
Noniuksen pituus	39 mm
Mittauskärki b	9 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Mittauskärki a	6 mm
Pakkaus	Tasku
Mittapoikkeama E MPE	±0,08 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A1
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300