



## 3-D-nivelvarsi, Tyyppi: 240



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442110 240
GTIN	7290005397059
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaniset 3-D-nivelvarret, joissa on yhteislukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntröhkävalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen.

### Tekninen kuvaus

Sisäkierteen Ø ylhäällä	M6
Ulkokierteen Ø alhaalla	M8
Nivelvarren pituus L <sub>1</sub>	110 mm
Nivelvarren pituus L <sub>2</sub>	101 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

### Tarvikkeet

Varakäntöröhkäva 3D-nivelvarrelle Tyyppi 240	442112 240
--	------------

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
Jalusta Tyyppi 1	442120 1