

**Mahr****Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta, Mittausalue: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415510 800
GTIN	2050001060235
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

**Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta.** Suuri digitaalinäyttö. Mittauskärjet ja V-johde.

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Kevyt ja tarkka liike V-johteen ansiosta. Kisko ja luisti alumiinia. Painoetu 50 %. Kulutuksen- ja naarmunkestävä: kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Tekninen kuvaus**

Leukapituus	150 mm
Kalibrointi	A1
Paino	1,6 kg
Mittausalue	0 - 800 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,07 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------