

 HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen mittausjalustatanko (ilman jalkaa) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 550mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	440840 550
GTIN	2050001652850
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Vain varsi **ilman** magneettia.

Erikoistarvike:

Magneettijalat nro 440868 koko 2 ja nro 440865 koko 1.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettynä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M10 ulkokierre
Ulottuma	550 mm

Pitovoima	1000 N
Liitänäkierteen asemointi	sivulla
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Jalusta Tyyppi 2	440868 2
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Mittakellonpidin	440860