



## Suurtaajuus-kulmahiomakone Ø 125 mm, Tyyppi: 782086



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077412 782086
GTIN	4014586869513
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Suurtaajuuskulmahiomakoneet käytettäväksi **jatkuvasti ääritehoalueella. 300 Hz:llä** käyvissä koneissa moottorin huipputeho yhdistyy pitkään käyttöikään. **Huomattavasti parempi ergonomia** verrattuna edellisiin malleihin.

#### Etu:

- **Koneiden teho erittäin suuri korkeamman taajuuden ansiosta, jopa 6x korkeampi kuin tavallisissa 50 Hz:n koneissa.**
- **Kierrosluku vähenee vain hieman kuormituksessa eli tasainen hiontateho tasaisena pysyvän kierrosluvun ansiosta.**
- **Työskentely optimaalisilla kehänopeuksilla, erittäin hyvä hiontateho, hioma-aineen kulutus vähäistä.**
- **Korkeat tehovarannot, yleensä n. 100 % nimellisarvoa enemmän.**
- **Hyvä voimansiirto (vääntömomentti).**
- **Edulliset käyttö- ja energiakustannukset, esim. paineilmatyökaluihin verrattuna.**
- **Hyvin tasainen käynti, tuottaa erittäin vähän melua ja tärinää.**

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien Ø < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Käyttö:

**Raskaisiin, suurta tehoa vaativiin hionta- ja katkaisutöihin**, erityisesti metallin työstöön.

Valmistajamerkintä: HFW 9-125

Tehonkulutus: 850 W

Enimmäiskierrosluku: 7100 min<sup>-1</sup>

Laikan enimmäis-Ø: 125 mm  
Enimmäiskatkaisusyvyys: 33 mm  
Paino: 2,5 kg

## Tekninen kuvaus

Paino	2,5 kg
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Valmistajamerkintä	HFW 9-125
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Enimmäiskierrosuku	7100 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 4 m/s <sup>2</sup>
Tehonkulutus	850 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone