



Digitaalinen konepajatyöntömitta TWIN-CAL IP67 mittauskärjillä, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415357 200
GTIN	7630041106411
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Kookas digitaalinäyttö 11 mm, "Soft touch" -kuori, automaattinen sammutus (2 h), TLC-TWIN liitäntä tiedonsiirtoon. Käyttöaika n. 12000 tuntia.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.

Tekninen kuvaus

Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Leukapituus	80 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausalue	0 - 200 mm
Kalibrointi	A1
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385
Liitântä	TESA Link Connector TLC
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Datakaapeli TLC, 2 m Tyyppi D	498918 D
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Datakaapeli TLC, 2 m Tyyppi USB	498918 USB