



## Syvyystyöntömitta, Mittausalue: 500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418000 500
GTIN	4045197203601
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

**Malli:**

Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja. Nonius mattakromattu.

**Toimituksen sisältö:**

Alkaen koosta 500 l, yksi laatikko.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 500 mm
Siltapituus	150 mm
Mittauskärki a	6 mm
Noniuksen pituus	39 mm
Jaotus	1/20 mm
Läpimitan mittauskisko	12×4 mm
Mittauskärki b	9 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Mittapoikkeama E MPE	±0,1 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A1
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500