

Mahr**Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta, Mittausalue:
1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415510 1000
GTIN	2050001060242
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. Suuri digitaalinäyttö. Mittauskärjet ja V-johde.

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Kevyt ja tarkka liike V-johteen ansiosta. Kisko ja luisti alumiinia. Painoetu 50 %. Kulutuksen- ja naarmunkestävä: kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Mittausalue	0 - 1000 mm
Leukapituus	150 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Paino	1,75 kg
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,08 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------