



## Magneettimittausjalusta hienosäätö, Tyyppi: 0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	441210 0
GTIN	4045197367396
Tuoteluokka	42D

### Kuvaus

#### Malli:

Magneettimittausjalusta, hienosäätö Kestävä varsi, poikkivarsi vapaasti säädettävissä.  
Magneettijalka, prisma- ja vipukytkin. Mittakellon pidike kiinnitysvarsille  $\varnothing$  6 mm ja  $\varnothing$  8 mm.  
Poikkivarren  $\varnothing$  D<sub>1</sub>: 10 mm  
Poikkivarren pituus L<sub>1</sub>: 150 mm  
Pylvään  $\varnothing$  D<sub>2</sub>: 12 mm  
Pylvään korkeus L<sub>2</sub>: 175 mm  
Kiinnityskierre: M8 ulkokierre  
Pitovoima: 800 N

### Tekninen kuvaus

Pylvään korkeus L <sub>2</sub>	175 mm
Poikkivarren pituus L <sub>1</sub>	150 mm
Poikkivarren $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm
Pylvään $\varnothing$ D <sub>2</sub>	12 mm

Magneettijalan leveys	50 mm
Magneettijalan pituus	60 mm
Pitovoima	800 N
Magneettijalan korkeus	55 mm
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

---

## Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 0	442140 0
------------------	----------