

HOLEX**Sahanteränpidin, sahanterän Ø:lle d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	345510 32
GTIN	4045197698759
Tuoteluokka	32X

Kuvaus**Malli:**

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-Ø hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan.
Pyörintätarkkuus 0,01 mm. **Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän Ø (d₃) 20 tai 25 mm.**

Käyttö:

Sahanterien nro 175000 – 176000 kiinnittämiseen, Ø (d₁) 20 – 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 – 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

Tekninen kuvaus

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₄	16 mm
Pituus L	105 mm
sahanterän Ø:lle d ₁	32 mm
A	55 mm
Ø d ₂	8 mm
Tuotetyyppi	Sahanteränpidin

Tarvikkeet

Kiekkosahatuurnan varalaikka sahanterän Ø:lle d1 32 mm	345561 32
Kiekkosahatuurnan vararuuvi sahanterän Ø:lle d1 32 mm	345566 32