

**Työntömitta, 3-pisteinen prismakulma 60°, Ø×Mittausalue: 4-40mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	417860 4-40
GTIN	4045197203526
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus**Käyttö:**

3- tai 5-teräisten työkalujen mittaukseen.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Mittausalue	4 - 40 mm
Jaotus	1/1000 tuuma
Jaotus	1/20 mm
Lukema	0,05 mm
virheraja	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Tuotetyyppi	3- ja 5-pistetyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200