

**Garant****Kierukkapora HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,8mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	114200 3,8
GTIN	4045197015464
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:**

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.

Tarkka kärkihionta.

Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.

Kiiltäväksi hiottu pinta.

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

**Suositus:****Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus $L_c$	43 mm
Nimellis-Ø $D_c$	3,8 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø $D_s$	3,8 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen	0,05 mm/kierr,
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	37,3 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	W
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		