



3-D-nivelvarsi, Tyyppi: 600



Tilaustiedot

Tilausnumero	442110 600
GTIN	7290005395215
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaniset 3-D-nivelvarret, joissa on yhteislukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen.

Tekninen kuvaus

Ulkokierteen Ø alhaalla	M10 × 1,25
Sisäkierteen Ø ylhäällä	M6
Nivelvarren pituus L ₁	287 mm
Nivelvarren pituus L ₂	223 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM

Varakääntökahva 3D-nivelvarrelle Tyyppi 600	442112 600
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1