

 HÖRGER & GÄSSLER

Mekaaninen magneettimittausjalusta, Ulottuma: 420mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	441100 420
GTIN	4260180711073
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Kaikkien nivelten mekaaninen keskuslukitus. Kiinnitysvoima portaattomasti säädettävissä. Kytkevä magneettijalka, prisma-antura. Jokainen piste toimintasäteen sisäpuolella saavutettavissa. Vakaa hienosäätö. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 2.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	1000 N
Magneettijalan korkeus	55 mm
Ulottuma	420 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Kiinnityskierre	M10
Magneettijalan pituus	81 mm
Liitäntäkierteen aseointi	sivulla

Tuotetyyppi

Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta hydraulisella hienosäädöllä Tyyppi 2

440865 2

Jalusta Tyyppi 2

440868 2