

**Työntömitta, 5-pisteinen prismakulma 108°, Ø×Mittausalue: 2-40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Tuoteluokka	41Z

**Kuvas****Käyttö:**

3- tai 5-teräisten työkalujen mittaukseen.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	2 - 40 mm
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/1000 tuuma
Jaotus	1/20 mm
Lukema	0,05 mm
virheraja	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Tuotetyyppi	3- ja 5-pistetyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200