



## Magneettimittausjalusta hienosäätö, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	441210 1
GTIN	4045197441102
Tuoteluokka	42D

### Kuvaus

#### Malli:

Magneettimittausjalusta, hienosäätö Kestävä varsi, poikkivarsi vapaasti säädettävissä.  
Magneettijalka, prisma- ja vipukytkin. Mittakellon pidike kiinnitysvarsille  $\varnothing$  6 mm ja  $\varnothing$  8 mm.  
Poikkivarren  $\varnothing$  D<sub>1</sub>: 14 mm  
Poikkivarren pituus L<sub>1</sub>: 160 mm  
Pylvään  $\varnothing$  D<sub>2</sub>: 16 mm  
Pylvään korkeus L<sub>2</sub>: 220 mm  
Kiinnityskierre: M8 ulkokierre  
Pitovoima: 1000 N

### Tekninen kuvaus

Pylvään $\varnothing$ D <sub>2</sub>	16 mm
Pylvään korkeus L <sub>2</sub>	220 mm
Poikkivarren pituus L <sub>1</sub>	160 mm
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre

Magneettijalan pituus	80 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Poikkivarren $\varnothing D_1$	14 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Pitovoima	1000 N
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

---

## Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 1	442140 1
------------------	----------