



Pituusnauhamitta CJL-INOX, nauhan pituus: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415198 1000
GTIN	2050001677037
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Pituusnauhamitta CJL-INOX pinnansuuntaisten etäisyyksien mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. Tarkka, voimakaskontrastinen laserasteikko. Lukematarkkuus 0,1 mm. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

Huomautus:

Nauhamitta halkaisijan ja ympärysmitan mittaamiseen, katso nro 465680; 465682.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	1000 mm
Mittausalue	60 - 960 mm
Nauhan leveys	16 mm
Standardi	DIN 866
Lukema	0,1 mm
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	G2
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

026280 1000

KalibrointiYmpärysnauhamitta Enimmäispituus 1000 mm