



Sahanteränpidin, sahanterän Ø:lle d1: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	345510 50
GTIN	4045197698773
Tuoteluokka	32X

Kuvaus

Malli:

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-Ø hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan.
Pyörintätarkkuus 0,01 mm. **Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän Ø (d₃) 20 tai 25 mm.**

Käyttö:

Sahanterien nro 175000 – 176000 kiinnittämiseen, Ø (d₁) 20 – 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 - 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

Tekninen kuvaus

sahanterän Ø:lle d ₁	50 mm
Ø d ₃	25 mm
Ø d ₄	24,5 mm
Pituus L	136 mm
A	78 mm
Ø d ₂	13 mm
Tuotetyyppi	Sahanteränpidin

Tarvikkeet

Kiekkosahatuurnan varalaikka sahanterän Ø:lle d1 50 mm	345561 50
Kiekkosahatuurnan vararuuvi sahanterän Ø:lle d1 50 mm	345566 50