



Uratyöntömitta, Mittausalue: 10-160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Käyttö:

Sisäuraläpimittojen mittaukseen.

Tekninen kuvaus

Mittauskärki B	3 mm
Leukapituus L	25 mm
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Mittauskärki A	1,1 mm
Mittausalue	10 - 160 mm
Lukema	0,05 mm
virheraja	0,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Uratyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021010 200

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200