

## Mitutoyo

### Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 600mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	415400 600
GTIN	4946368125268
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Luisti vakiomittausvoimaa varten. Erittäin kevyt. Asetusarvo valittavissa etukäteen (Preset), sisä- ja ulkomittauksien vaihto (Offset).

**Toiminto:**

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 600 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Kalibrointi	A1
Leukapituus	100 mm
Paino	0,67 kg
Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Paristotyyppi	SR44
IP-suojaluokka	IP 66
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357