

**Mahr****Työntömittasarja, digitaalinen IP 67, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 415551 200    |
| GTIN         | 4059192003135 |
| Tuoteluokka  | 43A           |

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen työntömittasarja, joka soveltuu erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin (pistourat, urat, kierteet jne.). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Työntömitta, syvyydenmittausilta nro 415556, asetustulkki nro 415557, mittausvoiman säätölaite nro 415558, 6 paria mittauskärkiä sisä- ja ulkomittaukseen, sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

**Huomautus:**

Muita mittauskärkiä saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

|             |            |
|-------------|------------|
| Mittausalue | 0 - 200 mm |
|-------------|------------|

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leukapituus                      | 48 mm                            |
| Lukema                           | 0,01 mm                          |
| virheraja                        | 0,03 mm                          |
| Tuotenro, paristot/akut          | 081560 CR2032                    |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1                                |
| IP-suojaluokka                   | IP 67                            |
| Energiansyöttö                   | Paristokäyttöinen                |
| Syvyysmitta                      | kulmikas 3,7×1,3 mm              |
| Standardi                        | Tehdasnormi                      |
| Lukema valittavissa              | mm/tuumaa                        |
| Liitântä                         | USB-liitântä.                    |
| Liitântä                         | Digimatic-liitântä               |
| Liitântä                         | RS232C-liitântä                  |
| Mittausarvon varmistus           | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka                 | digitaalinen                     |
| Raaka-aine                       | Jaloteräs, INOX                  |
| kaikki osat                      | Karkaistu                        |
| Pakkaus                          | kestävä rasia                    |
| Kalibrointi                      | A1                               |
| Kalibrointi                      | C8                               |
| Tuotetyyppi                      | Yleiskäyttöinen työntömitta      |

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta<br>enimmäismittausalue 200 mm | 021010 200 |
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta<br>enimmäismittausalue 200 mm      | 021000 200 |
| Kalibrointimittausilta Tyyppi B   | 023360 B   |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi  | 498975        |
| Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2      | 498940 D2     |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Syvyydenmittausilta75×7 mm Tyyppi 75X7             | 415556 75X7   |
| Mittausvoimalaite Tyyppi M                         | 415558 M      |
| Lähetin Tyyppi S4E                                 | 498966 S4E    |
| Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2      | 498940 R2     |
| Asetustulkki sisämittaukseen50 mm Tyyppi 50        | 415557 50     |
| Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2    | 498940 USB2   |
| Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi        | 498965        |