

**HOLEX****Sahanteränpidin, sahanterän Ø:lle d1: 63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	345510 63
GTIN	4045197698780
Tuoteluokka	32X

**Kuvaus****Malli:**

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-Ø hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan.  
Pyörintätarkkuus 0,01 mm. **Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän Ø (d<sub>3</sub>) 20 tai 25 mm.**

**Käyttö:**

Sahanterien nro 175000 – 176000 kiinnittämiseen, Ø (d<sub>1</sub>) 20 – 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 – 6 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

**Tekninen kuvaus**

Ø d <sub>3</sub>	25 mm
Pituus L	136 mm
Ø d <sub>2</sub>	16 mm
sahanterän Ø:lle d <sub>1</sub>	63 mm
Ø d <sub>4</sub>	24,5 mm
A	78 mm
Tuotetyyppi	Sahanteränpidin

**Tarvikkeet**

Kiekkosahatuurnan vararuuvi sahanterän Ø:lle d1 63 mm	345566 63
Kiekkosahatuurnan varalaikka sahanterän Ø:lle d1 63 mm	345561 63