



Uratyöntömitta, Mittausalue: 26-200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	417900 26-200
GTIN	4045197203564
Tuoteluokka	41Z

Kuvas

Käyttö:

Sisäuraläpimittojen mittaukseen.

Tekninen kuvaus

Leukapituus L	60 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	26 - 200 mm
Jaotus	1/20 mm
Mittauskärki A	3 mm
Mittauskärki B	7 mm
Lukema	0,05 mm
virheraja	0,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Uratyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021010 200