




## Digitaalinen työntömitta mittauskärjillä, Mittausalue: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415611 300
GTIN	4045197301444
Tuoteluokka	42A

### Kuvaus

#### Malli:

Suora lukema selkeästä, suuresta digitaalinäytöstä. **Kestävä metallikuori.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko LR44.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 300 mm
Leukapituus	90 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Kalibrointi	A1
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385

mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

## Tarvikkeet

Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44