

HOLEX**Sahanteränpidin, sahanterän Ø:lle d1: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	345510 80
GTIN	4045197698797
Tuoteluokka	32X

Kuvaus**Malli:**

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-Ø hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan.
Pyörintätarkkuus 0,01 mm. **Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän Ø (d₃) 20 tai 25 mm.**

Käyttö:

Sahanterien nro 175000 – 176000 kiinnittämiseen, Ø (d₁) 20 – 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 – 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

Tekninen kuvaus

Pituus L	150 mm
Ø d ₂	22 mm
Ø d ₄	34 mm
Ø d ₃	25 mm
A	92 mm
sahanterän Ø:lle d ₁	80 mm
Tuotetyyppi	Sahanteränpidin

Tarvikkeet

Kiekkosahatuurnan vararuuvi sahanterän Ø:lle d1 80 mm	345566 80
Kiekkosahatuurnan varalaikka sahanterän Ø:lle d1 80 mm	345561 80