

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen, Tyyppi: 1010100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375300 1010100
GTIN	4020772080846
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valsattu kierre.

Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

Korkeus k	6 mm
kapea sivun leveys a	9,7 mm
Kierteen pituus b	60 mm
T-uran nimellismitta	10 mm
Sivun leveys e	15 mm
Kierre G	M10
Pituus L	100 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

