



Jalusta, Tyyppi: K3



Tilaustiedot

Tilausnumero	442120 K3
GTIN	7290005399947
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prisma- ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Puristin tasaisille ja pyöreille pinnoille kiinnitettäväksi.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

Tekninen kuvaus

Malli	Liitin 3 tuumaa
Liitäntäkierteen aseointi	keskellä
Kiinnityskierre	M8
Leukaväli	75 mm
Tuotetyyppi	Magneettijalka

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1