




Otsakiinnitin, Leukojen leveys: 65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375130 65
GTIN	4020772073213
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa, korkea rakenne, voimakas alaspöytä- ja kiinnitysvoima. Kiinnitysleukojen viistoasennon ansiosta työkappale puristuu varmasti konepöytää vasten. Vaihdeettavat kiinnitysleuat ovat käännettäviä: sileäpuoli on tarkoitettu työstetyille ja urapinta työstämättömille työkappaleille.

Käyttö:

Korkeiden työkappaleiden sivuttaiseen puristamiseen suurella kiinnitysvoimalla.

Raaka-aine:

Temper-valurunko, kiinnitysleuat hiiletyskarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys	65 mm
Rakoleveys	19 mm
Uraleveydelle a	14 mm
Uraleveydelle a	18 mm
Uraleveydelle a	16 mm
Uraleveydelle a	12 mm
Minimikorkeus	85 mm

Avainkoko	14 mm
Kokonaispituus	179 mm
Liikepituus	8 mm
Välikorkeus h_1	38 mm
Maksimikorkeus	99 mm
tyyppi	6497
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin