



Nauhaviila BF10-280E aloitussarja, Tyyppi: 72280551



Tilaustiedot

Tilausnumero	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Tehokas nauhaviila ja **kattava aloitussarja**. Kattaa kaikki kulmien, reunojen, putkien ja profiilien työstökäytöt.

- **Paras aineenpoisto pienessä tilassa.**
- **Optimaalinen kierrosluku hionta-, huopa- ja kiillotusnauhoille säädettävän kierroslukualan ansiosta.**
- **Enimmäissyvyys 165 mm.**
- **Nauhan leveydet 3 – 20 mm.**
- **Varma nauhanohjaus myös kapeilla nauhoilla.**

Toimituksen sisältö:

1 nauhaviila BF 10-280 E muovikotelossa, 3 hiontavartta, kussakin 10 hiontanauhaa 3, 6 ja 20 mm (raekoko 120) ja 5 huopanauhaa 6 mm (keskikokoinen rae).

Huomautus:

Metallinen kontaktipyörä toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	800 W
Paino	2,1 kg
Valmistajamerkintä	BF 10-280E

nauhan pituus	520 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Kierroslukualue	10000 - 28000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nauhan leveys	3 mm
Nauhan leveys	6 mm
Nauhan leveys	20 mm
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet