



## T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen, Tyyppi: 121250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375300 121250
GTIN	4020772080853
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Vakiomalli**, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Täydellisenä**, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

### Tekninen kuvaus

Kierteen pituus b	35 mm
Korkeus k	7 mm
kapea sivun leveys a	11,7 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Sivun leveys e	18 mm
Kierre G	M12
Pituus L	50 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

