



## Ruuvitukialusta Alumiininen alaosa, Korkein tukikorkeus: 80mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	373550 80
GTIN	4020772075811
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.

Ruuvitukialustan jalassa oleva kestmagneetti mahdollistaa tarkan ja helpon kohdistuksen **pystysuorassa kiinnityksessä.**

**Huomautus:**

Keskiöintireikä, Ø 12, vastaille nro 375000 – 375010.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysraudoille – rakoleveys	14 - 22 mm
Kantavuus	30 kN
Pään Ø	50 mm
Alaosan Ø	50 mm
Korkein tukikorkeus	80 mm
Matalin tukikorkeus	60 mm

tyyppi	6400
Tuotetyyppi	Ruuvitukialusta