



Jalusta, jossa hienosäätö, Tyyppi: S



Tilaustiedot

Tilausnumero	442125 S
GTIN	7290005399848
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prisma- ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prisma- ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prisma- ja vipukytkin. Kytkeä kääntövivulla.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	320 N
Leveys	30 mm
Pituus	40 mm
Kiinnityskierre	M5
Malli	Magneettikytkin
Korkeus	35 mm
Liitännäkierteen aseointi	keskellä

Tuotetyyppi

Magneettijalka

Tarvikkeet

3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442114 120
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442110 120
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Magneettijalan kytkin Tyyppi S	440762 S