



Korkeussäätöalusta, Korkein tukikorkeus: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	374480 75
GTIN	4020772086503
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Tarkkuutta vaativa suuntaaminen hienonousuisella kierteellä M 30×1,5. Kiinteä liukuvaste estää työkappaleen kiertymisen tai liikkumisen mukana suuntaamisen aikana.
- Keskiöntireikään voidaan asettaa toimitukseen kuuluvat lieriötapit Ø 12×50 mm ja Ø 12×80 mm, jolloin rakenteesta tulee 30 tai 60 mm korkeampi.
- Jos suuntausruuvituen alle asetetaan keskityslevy nro 375030, muiden ruuvitukien kanssa on mahdollista saavuttaa n. 1370 mm:n alustakorkeus.

Huomautus:

Matala työkappaleen tuki, jossa keskiöntireikä Ø 12, vasteille nro 375000 – 375030.

Tekninen kuvaus

Korkein tukikorkeus	75 mm
Pään avainkoko	46 mm
Kantavuus	30 kN
Matalin tukikorkeus	55 mm

Alaosan Ø	50 mm
tyyppi	6415
Tuotetyyppi	Ruuvitukialusta