



## Jalusta, jossa hienosäätö, Tyyppi: 0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442125 0
GTIN	7290005399909
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla.

#### Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

### Tekninen kuvaus

Pituus	60 mm
Kiinnityskierre	M8
Malli	Magneettikytkin
Korkeus	55 mm
Liitântäkierteen asemointi	keskellä
Pitovoima	800 N
Leveys	50 mm

Tuotetyyppi

Magneettijalka

**Tarvikkeet**

3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Magneettijalan kytkin Tyyppi M	440762 M