




Otsakiinnitin, Leukojen leveys: 90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375130 90
GTIN	4020772073237
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa, korkea rakenne, voimakas alaspöytä- ja kiinnitysvoima. Kiinnitysleukojen viistoasennon ansiosta työkappale puristuu varmasti konepöytää vasten. Vaihdeettavat kiinnitysleuat ovat käännettäviä: sileäpuoli on tarkoitettu työstetyille ja urapinta työstämättömille työkappaleille.

Käyttö:

Korkeiden työkappaleiden sivuttaiseen puristamiseen suurella kiinnitysvoimalla.

Raaka-aine:

Temper-valurunko, kiinnitysleuat hiiletyskarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys	90 mm
Liikepituus	15 mm
Kokonaispituus	265 mm
Välikorkeus h_1	56 mm
Rakoleveys	38 mm
Maksimikorkeus	145 mm
Avainkoko	17 mm

Uraleveydelle a	36 mm
Uraleveydelle a	32 mm
Uraleveydelle a	42 mm
Minimikorkeus	120 mm
tyyppi	6497
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin