

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen, Tyyppi: 1212100****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 375300 1212100 |
| GTIN         | 4020772081447  |
| Tuoteluokka  | 35A            |

**Kuvaus****Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valsattu kierre.

**Vakiomalli**, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Täydellisenä**, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

**Tekninen kuvaus**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Korkeus k            | 7 mm     |
| kapea sivun leveys a | 11,7 mm  |
| Kierteen pituus b    | 65 mm    |
| Sivun leveys e       | 18 mm    |
| T-uran nimellismitta | 12 mm    |
| Kierre G             | M12      |
| Pituus L             | 100 mm   |
| tyyppi               | 787      |
| Tuotetyyppi          | Uraruuvi |

