



## Jalusta, Tyyppi: S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442140 S
GTIN	4045197551207
Tuoteluokka	42D

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla.

#### Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

### Tekninen kuvaus

Liitântäkierteen asemointi	keskellä
Pituus	36 mm
Leveys	30 mm
Pitovoima	320 N
Kiinnityskierre	M5
Korkeus	36 mm
Malli	Magneettikytkin

Tuotetyyppi

Magneettijalka

**Tarvikkeet**

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442110 120
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442114 120
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Magneettijalan kytkin Tyyppi S	440762 S