



Matalakiinnitin, Uraleveys a: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375115 14
GTIN	4020772374150
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Matala malli, tasokiinnitin sijoitetaan työkappaleeseen. Kiristä tämän jälkeen kiinnitysruuvin konepöytään. Kiinnitysruuvia käyttämällä työkappale kiristyy.

Käyttö:

Litteiden työkappaleiden sivuttaiseen kiinnittämiseen, jotta pintaa voidaan työstää ilman haitallisia muotoja. Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.

Raaka-aine:

Nuorrutettu teräs, hehkutettu mustaksi.

Tekninen kuvaus

Kierre G	M12
Minimikorkeus h_1	16 mm
Maksimikorkeus h_2	25 mm
Kiristysvoima F_2 pystyyn	7,5 kN
Uraleveys a	14 mm
Välikorkeus H_1	16 mm
Kiristysvoima F_1 vaakaan	15 kN
Pituus L	110 mm
Leveys B	44 mm

tyyppi	6496
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin