

**HOLEX®**
**CNMG 120412 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 120412 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 6 mm

Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Laji	HBX130
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,05 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 6 mm

lastunmurtaja	MM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	SisäSORVAUSpidin
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali