


Garant**SNMG 120408, Laji: HB7415**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120408 HB7415 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7415
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 70 m/min
lastunmurtaja	TIS
Laji	HB7415
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä