

**Garant****TN.G 160404, Laji: HB7415**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

TN.G 160404 HB7415 Laji: HB7415  
lastunmurtaja: TIM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 70 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4 mm
Laji	HB7415
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 70 m/min
Pääkäyttöalue	S

lastunmurtaja	TIM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TN.G 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä