

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä