

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260148 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817181 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CC.T 09T302 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | VM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 260 m/min |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Laji | HB7120-1 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | M |
| Lastuamissyvyys a _p | 0,2 - 4 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T302 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |