

**Garant****CC.T 120404, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260158 HB7120-1
GTIN	4045197817211
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CC.T 120404 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä