

Garant**CC.T 120408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 4 mm
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä