

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä