

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T302 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä