

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Laji	HB7120-1

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä