



Jalusta, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	442140 0
GTIN	4045197367365
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

Tekninen kuvaus

Liitântäkierteen aseointi	keskellä
Korkeus	55 mm
Leveys	50 mm
Malli	Magneettikytkin
Pitovoima	800 N
Kiinnityskierre	M8
Pituus	60 mm

Tuotetyyppi

Magneettijalka

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Magneettijalan kytkin Tyyppi M	440762 M