

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen, Tyyppi: 8832****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375300 8832
GTIN	4020772084233
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

kapea sivun leveys a	7,7 mm
Korkeus k	6 mm
T-uran nimellismitta	8 mm
Sivun leveys e	13 mm
Kierteen pituus b	22 mm
Kierre G	M8
Pituus L	32 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

